



Szlifierki oscylacyjne pneumatyczne, Typ: G2438-65N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. **Komfortowa praca** dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. **Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy**, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku. Do **szlifowania zgrubnego i pośredniego** z posuwem 5 mm **bez odsysania**.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

wskazówka:

Krążki ściernie na rzepy zob. nr 567775.

Talerz szlifierski DynaMaze mocowany na rzepy do nr 079655 i 079656 rozm. X61V i rozm. 58436 zob. nr 079690 rozm. 22290.

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 540 l/min

Ø talerza szlifierskiego: 150 mm

skok: 5 mm

masa: 0,9 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 85 dB(A)

Opis techniczny

Ø talerza szlifierskiego	150 mm
masa	0,9 kg
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	540 l/min
oznaczenie producenta	G2438-65N
poziom natężenia dźwięku przy pracy	85 dB(A)
maks. wibracje wg EN	10,5 m/s ²
skok	5 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

Akcesoria

Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 320	567775 320
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 240	567775 240
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 600	567775 600
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 60	567775 60
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 180	567775 180
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 40	567775 40
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 800	567775 800
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 400	567775 400
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 80	567775 80
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 6 otworów + 1 ziarnistość 120	567775 120

Talerz szlifierski DynaMaze do mocowania krążków na
rzepy, Ø 150 mm oznaczenie producenta 22290

079690 22290