

Garant
Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 20,5 mm


Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 150382 20,5 |
| GTIN | 4045197086549 |
| Klasa artykułu | 11M |

Opis

Wykonanie:

Wykonanie zbliżone do DIN 335-C. Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Do bezwibracyjnego pogłębiania i okrawania. Ø 6 i 8 - w całości z węglików spiekanych, od Ø 10 głowica z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 3,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 BF: M10

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|--------------|
| min. Ø pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm |
| tolerancje chwytu | h9 |
| do pogłębiania stożkowego wg DIN 74 BF | M10 |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,16 mm/obr, |
| Ø zewnętrzna | 20,5 mm |
| Ø wiercenia wstępного | 3,5 mm |
| Ø chwytu D _s | 10 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| długość całkowita L | 63 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni |
| Materiał ostrza | VHM |
| norma | DIN 335 C |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |