

**HOLEX****Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150395 25
GTIN	4045197086907
Klasa artykułu	12M

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie pogłębiacze zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe do wielkości 31 są szlifowane z pełnego materiału. Kąt nacięcia powierzchni natarcia krawędzi skrawającej zmienia się odpowiednio do średnicy pogłębiacza w ten sposób, że wióry w każdym miejscu natarcia są odpowiednio formowane. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie.

pogłębiacze stożkowe w korzystnej cenie.

**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Uchwyty do pogłębiaczy stożkowych z chwytem 6,3 mm (1/4 cala) – zob. grupa 67.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 3,8 mm

długość całkowita L: 106 mm

chwyt stożkowy: 2

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M12

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	25 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	3,8 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M12

posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
Ø wiercenia wstępnego	3,8 mm
długość całkowita L	106 mm
chwyt stożkowy	2
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 335 D
chwyt	MK 1-4
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy