

KAESER
KOMPRESSOREN**Sprężarki rzemieślnicze, oznaczenie producenta: 210/10W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewne zawory, bardzo efektywne chłodzenie, bezobsługowe elementy przenoszenia napędu, zbiorniki zabezpieczone przed korozją; gwarancja dostarczania części zamiennych przez min. 10 lat. Wysoki współczynnik sprawności zapewnia niskie koszty eksploatacyjne. sprężarka o zwartej budowie, mała ze stabilnym podwoziem dla niewielkiego zużycia powietrza.

w dostawie::

Sprężarka, reduktor z filtrem i manometrem, szybkozłącze.

wskazówka:

Inne rodzaje sprężarek dla rzemieślników dostarczane są na zamówienie.

pobór mocy: 1,1 kW

ciśnienie maksymalne (powietrza): 10 bar

maksymalna wydajność zasysania: 210 l/min

maksymalna wydajność napełniania: 140 l/min

pojemność zbiornika ciśnieniowego: 10 l

masa: 29 kg

Opis techniczny

pojemność zbiornika ciśnieniowego	10 l
-----------------------------------	------

maksymalna wydajność napełniania	140 l/min
masa	29 kg
długość	420 mm
maksymalna wydajność zasysania	210 l/min
pobór mocy	1,1 kW
Napięcie w sieci	230 V
wysokość	650 mm
ciśnienie maksymalne (powietrza)	10 bar
szerokość	370 mm
oznaczenie producenta	210/10W