

**Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, Ø: 50mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 085910 50     |
| GTIN             | 2050000965074 |
| Klasa artykułu   | 08Q           |

**Opis****Wykonanie:**

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z **ferrytu twardego**.

- **ocynkowana powierzchnia;**
- **odporność na temperaturę do maks. 120°C.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.

**Opis techniczny**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Ø                                   | 50 mm         |
| Maksymalna odporność na temperaturę | 120 °C        |
| nominalna siła przyczepności        | 220 N         |
| wysokość                            | 10 mm         |
| masa                                | 100 g         |
| Materiał rdzenia elektromagnesu     | ferryt        |
| Rodzaj produktu                     | Magnes płaski |

