



## Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki, Ø korpusu: 30mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085875 30
GTIN	4003482032404
Klasa artykułu	08Q

### Opis

#### Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany, z bardzo wysokim kabłąkiem.

Seria 116 Profi dostarczana na zamówienie w następujących wersjach specjalnych: Zamki według wzoru bądź zamknięcie, z kluczem głównym i dodatkowym.

#### Funkcja:

**Różne wkładki** oznaczają, że kluczem można otwierać i zamykać tylko **jeden** zamek lub cylinder i że jest on wykonywany jednorazowo.

#### w dostawie::

kłódka z 2 kluczami.

### Opis techniczny

kabłąk wysoki	tak
z zasłoniętą dziurką klucza	nie

wysokość wewnętrzna kabłąka	45 mm
Materiał kabłąka	stal, chromowana
Ø kabłąka	5 mm
zamek	precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy
liczba wkrętaków	2
Ø korpusu	30 mm
do wkładek wtykanych	nie
kabłąk hartowany	tak
Materiał obudowy	mosiężne
kabłąk podwójnie ryglowany	tak
możliwość stosowania zamków systemowych	nie
Zamykanie	różne wkładki
Liczba zamków	1
Seria	116 Profi
Rodzaj produktu	Kłódka