

**Garant****Zestaw okrawaczy ręcznych 90°****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150405
GTIN	4045197581389
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Trójstrzowy pogłębiacz stożkowy z poręcznym uchwytem z tworzywa sztucznego. Dobrze leżący w dłoni chwyt z wyjątkowo odpornego na obciążenia dynamiczne polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni **uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.**

**w dostawie::**

Po 1 okrawaczu ręcznym: nr 150400, wielk. 12,4; 16,5; 20,5; 25

**wskazówka:**

Do dokładnego okrawania i pogłębiania otworów, zwłaszcza do prac montażowych.

Inne okrawacze ręczne - zob. grupa 83.

Materiał ostrza: HSS

Liczba ostrzy Z: 3

**Opis techniczny**

liczba pogłębiaczy	4
Liczba ostrzy Z	3
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS

pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

## Aksesoria

Okrawacze ręczne 90° Ø zewnętrzna 16,5 mm	150400 16,5
Okrawacze ręczne 90° Ø zewnętrzna 12,4 mm	150400 12,4
Okrawacze ręczne 90° Ø zewnętrzna 25 mm	150400 25
Okrawacze ręczne 90° Ø zewnętrzna 20,5 mm	150400 20,5