

KAESER
KOMPRESSOREN**Sprężarki rzemieślnicze, oznaczenie producenta: 300/30W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Nierdzewne zawory, bardzo efektywne chłodzenie, bezobsługowe elementy przenoszenia napędu, zbiorniki zabezpieczone przed korozją; gwarancja dostarczania części zamiennych przez min. 10 lat. Wysoki współczynnik sprawności zapewnia niskie koszty eksploatacyjne. „Sprężarka budowlana”, zabezpieczona dookoła ramą stalową, do urządzeń o mniejszym i średnim zapotrzebowaniu na sprężone powietrze.

w dostawie::

Sprężarka, reduktor z filtrem i manometrem, szybkozłącze.

wskazówka:

Inne rodzaje sprężarek dla rzemieślników dostarczane są na zamówienie.

pobór mocy: 1,5 kW

ciśnienie maksymalne (powietrza): 10 bar

maksymalna wydajność zasysania: 300 l/min

maksymalna wydajność napełniania: 215 l/min

pojemność zbiornika ciśnieniowego: 30 l

masa: 43 kg

Opis techniczny

pobór mocy	1,5 kW
maksymalna wydajność napełniania	215 l/min

masa	43 kg
oznaczenie producenta	300/30W
długość	770 mm
pojemność zbiornika ciśnieniowego	30 l
maksymalna wydajność zasysania	300 l/min
szerokość	510 mm
Napięcie w sieci	230 V
wysokość	450 mm
ciśnienie maksymalne (powietrza)	10 bar