

Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, Ø: 63mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085910 63
GTIN	2050000965081
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z **ferrytu twardego**.

- **ocynkowana powierzchnia;**
- **odporność na temperaturę do maks. 120°C.**

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.

Opis techniczny

wysokość	14 mm
Ø	63 mm
nominalna siła przyczepności	350 N
masa	230 g
Maksymalna odporność na temperaturę	120 °C
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Magnes płaski

