

Garant
Pogłębiacze stożkowe kształt C 60°, TiN, Ø zewnętrzna: 12,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	150840 12,5
GTIN	4045197087294
Klasa artykułu	11M

Opis
Wykonanie:

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Stożek oraz obwód pogłębiacza są zaszlifowane i skrawają bardzo precyzyjnie. Dzięki temu głębokie nawiercanie przebiega łatwo **ibez karbów**, tak jak przy usuwaniu zadziorów albo pogłębianiu.

Zastosowanie:

Do pogłębiania i okrawania bez karbów. Nadają się zwłaszcza do pogłębiania otworów pod gwinty i do wykonywania pogłębień przy prod. narzędzi i oprzyrządowania.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 3,2 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,12 mm/obr,
Ø zewnętrzna	12,5 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	3,2 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	56 mm
Liczba ostrzy Z	3

powłoka	TiN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 334
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy