

## Garant

**Pogłębiacze płaskie wg DIN, do otworów przelotowych, bez powłoki, Ø pogłębiacza × Ø czopu: 18X10,5 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	156120 18X10,5
GTIN	4045197087812
Klasa artykułu	11M

### Opis

#### Wykonanie:

Rowki śrubowe. Ø czopu jest dopasowana do następujących zastosowań:

**f** – do otworów przelotowych, jakość **dokładna** wg DIN ISO 273.

**m** – do otworów przelotowych, jakość **średnia** wg DIN ISO 273.

#### Zastosowanie:

do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912, <BR/>6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).

#### wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chwył: MK 2-3

Liczba ostrzy Z: 3

pod śruby: M10

dla stopnia jakości otworu: f

długość całkowita L: 150 mm

chwył stożkowy: 2

posuw f w stali < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/obr,

### Opis techniczny

pod śruby	M10
dla stopnia jakości otworu	f
Ø wiercenia wstępnego	10,5 mm
posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	3

Ø pogłębiacza	18 mm
Ø czopu	10,5 mm
długość całkowita L	150 mm
chwyt stożkowy	2
Wysokość stopni L <sub>1</sub> 1. stopnia ze sfazowaniem	25 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	Norma zakładowa
chwyt	MK 2-3
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski