



Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki, Ø korpusu: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085875 40
GTIN	4003482032602
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany, z bardzo wysokim kabłąkiem.

Seria 116 Profi dostarczana na zamówienie w następujących wersjach specjalnych: Zamki według wzoru bądź zamknięcie, z kluczem głównym i dodatkowym.

Funkcja:

Różne wkładki oznaczają, że kluczem można otwierać i zamykać tylko **jeden** zamek lub cylinder i że jest on wykonywany jednorazowo.

w dostawie::

kłódka z 2 kluczami.

Opis techniczny

Ø kabłąka	6 mm
kabłąk podwójnie ryglowany	tak

wysokość wewnętrzna kabłąka	60 mm
kabłąk wysoki	tak
Materiał obudowy	mosiężne
Ø korpusu	40 mm
możliwość stosowania zamków systemowych	nie
liczba wkrętaków	2
Materiał kabłąka	stal, chromowana
kabłąk hartowany	tak
zamek	precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy
do wkładek wtykanych	nie
z zasłoniętą dziurką klucza	nie
Liczba zamków	1
Zamykanie	różne wkładki
Seria	116 Profi
Rodzaj produktu	Kłódka