

**Okrawacze ręczne 90°, Ø zewnętrzna: 12,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Trójostrzowy pogłębiacz stożkowy z poręcznym uchwytem z tworzywa sztucznego. Chwyty dobrze leżący w dłoni, z polipropylenu szczególnie odpornego na obciążenia dynamiczne. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.

**wskazówka:**

Do dokładnego okrawania i pogłębiania otworów, zwłaszcza do prac montażowych.

Inne okrawacze ręczne - zob. grupa 83.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2,8 mm

długość całkowita: 123 mm

długość uchwytu: 100 mm

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	12,4 mm
długość uchwytu	100 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2,8 mm
długość całkowita	123 mm
Liczba ostrzy Z	3
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

---

## Akcesoria

Zestaw okrawaczy ręcznych 90°	150405
-------------------------------	--------