

Garant

Pogłębiacze płaskie wg DIN, do otworów przelotowych, bez powłoki, Ø pogłębiacza × Ø czopu: 11X6,4 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156020 11X6,4
GTIN	4045197087737
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Rowki śrubowe. Ø czopu jest dopasowana do następujących zastosowań:

f – do otworów przelotowych, jakość **dokładna** wg DIN ISO 273.

m – do otworów przelotowych, jakość **średnia** wg DIN ISO 273.

Zastosowanie:

do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).

chwyt: Kołek walcowy h9

Liczba ostrzy Z: 3

pod śruby: M6

dla stopnia jakości otworu: f

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	6,4 mm
Ø pogłębiacza	11 mm
Liczba ostrzy Z	3
dla stopnia jakości otworu	f
pod śruby	M6
Ø czopu	6,4 mm

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,12 mm/obr,
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	80 mm
Wysokość stopni L ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem	18 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 373
chwyt	Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski

Akcesoria

Zestawy pogłębiaczy płaskich, 6-elem., w kasecie Typ DF	156420 DF
---	-----------