

TRICOFLEX

Wąż PCW z osnową, niebieskie, Soft, Długość 50 m, Ø wewnętrzna węża: 13 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080036 13
GTIN	3506111047806
Klasa artykułu	08A

Opis**Wykonanie:**

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od -15°C do 60°C.

Super Nobelair Soft, **bardzo elastyczny dzięki zastosowaniu technologii Full-Soft**, również w niskich temperaturach. Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Ciśnienie robocze 15 bar.

Ø zewnętrzna węża: 20 mm

Opis techniczny

zakres temperatur	-15 - 60 °C
Ø zewnętrzna węża	20 mm
kolor	niebieski
materiał	wąż PCW, trójwarstwowy, wzmocniony włóknami poliestrowymi
Ø wewnętrzna węża	13 mm
długość węża	50 m
maks. ciśnienie robocze	15 bar

Atrybut nazwy produktu

Długość 50 m