

Garant**Pogłębiacze stożkowe VHM Uniwersalne VHM 60°, bez powłoki, Ø zewnętrzna: 12,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150855 12,5
GTIN	4045197087355
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilna konstrukcja, specjalna geometria do bardzo
dużych obciążeń oraz pogłębiania i okrawania bez karbów.

Materiał ostrza:

Wielk. 8 – z VHM.

wielk. 10–25 – głowica VHM lutowana na chwycie. Budowa zbliżona do DIN 344-C.
chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 3,2 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,14 mm/obr,

Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	3,2 mm
tolerancje chwytu	h9
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,14 mm/obr,
Ø zewnętrzna	12,5 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
długość całkowita L	56 mm

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy