

Garant**Pogłębiacze miniaturowe do otworów przelotowych 90°, bez powłoki, Ø pogłębiacza × Ø czopu: 2X1,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	155600 2X1,1
GTIN	4045197462909
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Z rowkami śrubowymi i mocnym stożkiem prowadzącym.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych wersja precyzyjna (parametry ISO) wg DIN 69.
do pogłębień pod śruby wg ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(DIN 963, 964, 965, 966).

wskazówka:

Wielk. 4,6x2,4 – nie jest ujęta w normie DIN.

Kąt stopnia pogłębiającego: 90 stopni

Liczba ostrzy Z: 3

pod śruby: M1

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,07 mm/obr,
Ø czopu	1,1 mm
pod śruby	M1
Liczba ostrzy Z	3
Ø pogłębiacza	2 mm
Ø wiercenia wstępного	1,1 mm

Ø chwytu D _s	2 mm
długość całkowita L	45 mm
Wysokość stopni L ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem	2 mm
kąt wierzchołkowy	90 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 1866 A
chwyt	chwyt walcowy
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski