

**KAESER**  
KOMPRESSOREN**Sprężarki rzemieślnicze, oznaczenie producenta: 450/90D****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Klasa artykułu	03R

**Opis****Wykonanie:**

Nierdzewne zawory, bardzo efektywne chłodzenie, bezobsługowe elementy przenoszenia napędu, zbiorniki zabezpieczone przed korozją; gwarancja dostarczania części zamiennych przez min. 10 lat. Wysoki współczynnik sprawności zapewnia niskie koszty eksploatacyjne. sprężarka 2-cylindrowa, o łatwej obsłudze, dla śr. zapotrzebowania powietrza.

**w dostawie::**

Sprężarka, reduktor z filtrem i manometrem, szybkozłącze.

**wskazówka:**

Inne rodzaje sprężarek dla rzemieślników dostarczane są na zamówienie.

pobór mocy: 2,4 kW

ciśnienie maksymalne (powietrza): 10 bar

maksymalna wydajność zasysania: 450 l/min

maksymalna wydajność napełniania: 330 l/min

pojemność zbiornika ciśnieniowego: 90 l

masa: 86 kg

**Opis techniczny**

szerokość	500 mm
oznaczenie producenta	450/90D

Napięcie w sieci	400 V
długość	1 190 mm
pobór mocy	2,4 kW
masa	86 kg
maksymalna wydajność napełniania	330 l/min
wysokość	840 mm
ciśnienie maksymalne (powietrza)	10 bar
maksymalna wydajność zasysania	450 l/min
pojemność zbiornika ciśnieniowego	90 l