

Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, ferryt, Ø: 32mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085915 32
GTIN	2050000965289
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

- obudowany magnes płaski z ferrytu twardego, z gwintowaną tulejką
- ocynkowana powierzchnia;
- odporność na temperaturę do maks. 120°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	80 N
Maksymalna odporność na temperaturę	120 °C
masa	32 g
gwint	M4 mm
Ø	32 mm
wysokość z gwintem	15 mm
wysokość	7 mm
Tuleja gwintowana	tak
Materiał powierzchni	ocynkowane

Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Magnes płaski

Akcesoria

Zestaw haków wkręcanych z gwintem zewnętrznym 10- elem. gwint M4	085921 M4
---	-----------