

Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, Ø: 80mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085910 80
GTIN	2050000965098
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z **ferrytu twardego**.

- **ocynkowana powierzchnia;**
- **odporność na temperaturę do maks. 120°C.**

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.

Opis techniczny

Maksymalna odporność na temperaturę	120 °C
wysokość	18 mm
masa	485 g
nominalna siła przyczepności	600 N
Ø	80 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Magnes płaski

