

bimos

Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para, Typ: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

965455 1

GTIN

Klasa artykułu

96J

Opis**Wykonanie:**

W celu odciążenia przedramion i ramion istnieje możliwość regulacji wysokości (110 mm), szerokości (20 mm) i głębokości (60 mm) podłokietników 4D oraz ich obracania (45°).

Zastosowanie:

Podłokietnik do obrotowych krzeseł warsztatowych Neon. Nie przewodzą ładunków elektrostatycznych (ESD).

Nie nadają się do wykonania z multipleksu bukowego nr 965330 – 965332.

Opis techniczny

regulacja głębokości

60 mm

regulacja wysokości

110 mm

zakres obrotu

45 stopni

Seria

neonowy

materiał podłokietników

listwy bukowe tworzywo sztuczne

Rodzaj produktu

Podłokietniki

