



## Przecinaki, wersja neutralna,, wysokość przecinaka h<sub>5</sub>: 26 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	278005 26
GTIN	4062406380762
Klasa artykułu	22B

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

#### Pasuje do :

Oprawki mieczowe do płytek do przecinania nr 278029 – 278036.

#### Ważne:

Zamocowanie płytki do przecinania możliwe tylko w połączeniu z uchwytem podstawowym nr 278008 i 278009. Wymiana płytki do przecinania odbywa się wygodnie przez samo poluzowanie przedniej śruby listwy zaciskowej uchwyty podstawowego.

#### wskazówka:

Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 14 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 60 mm

szerokość b<sub>2</sub>: 2,6 mm

wysokość h<sub>1</sub>: 21,4 mm

długość całkowita L<sub>całk.</sub>: 110 mm

### Opis techniczny

wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	26 mm
szerokość b <sub>2</sub>	2,6 mm
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	110 mm
wysokość h <sub>1</sub>	21,4 mm

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	60 mm
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki