



Przecinaki, wersja neutralna,, wysokość przecinaka h₅: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	278005 32
GTIN	4062406380779
Klasa artykułu	22B

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

Pasuje do :

Oprawki mieczowe do płytek do przecinania nr 278029 – 278036.

Ważne:

Zamocowanie płytki do przecinania możliwe tylko w połączeniu z uchwytem podstawowym nr 278008 i 278009. Wymiana płytki do przecinania odbywa się wygodnie przez samo poluzowanie przedniej śruby listwy zaciskowej uchwyty podstawowego.

wskazówka:

Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 14 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 65 mm

szerokość b₂: 2,6 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość całkowita L_{całk.}: 150 mm

Opis techniczny

szerokość b ₂	2,6 mm
do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	65 mm
wysokość h ₁	25 mm
wysokość przecinaka h ₅	32 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	150 mm
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki