

**Oprawki przecinaków tokarskich, prawe, Wielkość chwytu: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278015 20
GTIN	4062406381387
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

Opis techniczny

długość główki L_1	39 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	20 mm
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	129 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
śruba	279816 4 (SW5; 5 Nm)
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	21 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

