

**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø chwytu DS: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278023 20
GTIN	4062406381639
Klasa artykułu	22B

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min}$ .	16,5 mm
$t_{maks}$ . obróbka wewnętrzna	5 mm
długość całkowita L	200 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
śruba	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Przesunięcie osi $L_3$	8 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	30 mm
Ø chwytu $D_s$	20 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

