

**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø chwytu DS: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278023 25
GTIN	4062406381646
Klasa artykułu	22B

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

**Opis techniczny**

$t_{maks.}$ obróbka wewnętrzna	5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
długość całkowita L	200 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Przesunięcie osi $L_3$	12 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	50 mm
śruba	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Ø chwytu $D_s$	25 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

