

**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø chwytu DS: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278023 32
GTIN	4062406381653
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	60 mm
śruba	279816 7 (SW5; 5 Nm)
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	30 mm
t _{maks.} obróbka wewnętrzna	5 mm
Przesunięcie osi L ₃	14,5 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

