

**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe,, Ø chwytu DS: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278024 32
GTIN	4062406381684
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

Opis techniczny

śruba	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	60 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
długość całkowita L	250 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	30 mm
Przesunięcie osi L_3	14,5 mm
$t_{maks.}$ obróbka wewnętrzna	5 mm
Ø chwytu D_s	32 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

