

**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe,, Ø chwytu DS: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278024 20
GTIN	4062406381660
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Przesunięcie osi L ₃	8 mm
t _{maks.} obróbka wewnętrzna	5 mm
śruba	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	30 mm
długość całkowita L	200 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	16,5 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

