


HOLEX**Płytko do przycinania / wcinania i płytka skrawająca wersja neutralna,,
HBG25, szerokość skrawania W: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278029 3
GTIN	4062406381790
Klasa artykułu	22D

Opis**Pasuje do :**

Uchwyt nr 278005 i 278015 – 278024.
promień naroża: 0,3 mm
Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,04$ mm
posuw f: 0,07 - 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

promień naroża	0,3 mm
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
Szerokość skrawania W	3 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,04$ mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HBG25
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne