

HOLEX**Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym wersja metalowa, Typ: 13-1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

- **uchwyt wiertarski bezkluczykowy, z samoczynną blokadą promieniową. Nie jest potrzebna żadna blokada dodatkowa (zwłaszcza przy wierceniu udarowym)**
 - **bardzo ergonomiczne, łatwe w obsłudze, wspomaganie kluczem 6-kątnym**
 - **duża dokładność ruchu obrotowego**
 - **wykonanie z otworem przelotowym do obrotów prawych i lewych (gwint M5 albo M6).**
- Specjalne sfazowania mocujące do zmniejszenia zużycia.

Opis techniczny

dł. uchwytu zamkniętego	71,2 mm
Ø zewnętrzna	42 mm
adapter	1/2-20 cal
maksymalna moc wiertarki	1100 W
zakres mocowania	1,5 - 13 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	64,5 mm
typ	13-1/2
blokada promieniowa	tak

Rodzaj produktu

Uchwyty wiertarskie bezkluczowe