



Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu bi-alfa-kobalt, 15 m, szerokość mm / liczba zębów na cal: 10/6H



Dane zamówienia

Numer katalogowy	172050 10/6H
GTIN	4045197253606
Klasa artykułu	16F

Opis

Wykonanie:

Uzębienie normalne – stała podziałka zębów, **kąt natarcia 0°**, w zamkniętej kasecie z tworzywa sztucznego, końce niezgrzewane.

bi-alfa-cobalt: wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych, taśma nośna ze **stali sprężynowej o dużej zawartości chromu** i zęby z kobaltowej stali szybko tnącej (M42) (67-69 HRC). **Bardzo duża twardość zębów, elastyczna baza**, w rolkach po 15 m.

Zastosowanie:

Zalecane przede wszystkim do małych i średnich przekrojów (do cięcia o maks. przyporze 70 mm).

wskazówka:

- **Uzębienie zwykłe dodatkowo: wielk. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Uzębienie mieszane: wielk. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Grubość: 0,6 mm

Opis techniczny

Grubość	0,6 mm
szerokość	10 mm

Atrybut nazwy produktu	15 m
długość	15 m