

**Szlifierki taśmowe pneumatyczne Dynafile®, oznaczenie producenta: 15006****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079551 15006
GTIN	616026150065
Klasa artykułu	03R

**Opis****Wykonanie:**

urządzenia do różnych zastosowań, z **regulowaną prowadnicą taśmy szlifierskiej, dokładnym ruchem prostoliniowym** i wymiennym **ramieniem stykowym** do obróbki z zastosowaniem koła stykowego lub powierzchni dociskowej. Osłona taśmy szlifierskiej wykonana z tworzywa kompozytowego umożliwia **szybką i łatwą wymianę taśmy**. **Chłodzenie taśmy szlifierskiej** powietrzem odlotowym zwiększa trwałość taśmy. Chwyty przestawne. **Zestaw Mini-Dynafile®II**, poręczna szlifierka o kompaktowej i elastycznej lekkiej konstrukcji. Przystawna głowica szlifierska. Idealna do prac w trudno dostępnych miejscach. Wymiary taśmy szlifierskiej 3 – 4, 6, 13×305 mm.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania, usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej, finiszowania i polerowania, idealne również do elastycznej obróbki trudno dostępnych miejsc.

**w dostawie::**

Z koniecznymi złączkami **3 ramiona kontaktowe Mini-Dynafile®II**, zestaw taśm szlifierskich, walizka transportowa.

**wskazówka:**

Inne wykonania ramion stykowych dla Dynafile® na zapytanie lub w naszym sklepie internetowym.

Opakowanie: Walizka transportowa

szereg modelu: Mini- Dynafile II

moc przekazywana: 295 W

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min<sup>-1</sup>

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 564 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" NPT cal

szerokość taśmy: 3–4; 6; 13; mm

## Opis techniczny

masa	0,8 kg
szereg modelu	Mini- Dynafite II
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81 dB(A)
szerokość taśmy	3–4; 6; 13; mm
długość linki	305 mm
moc przekazywana	295 W
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min <sup>-1</sup>
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	564 l/min
oznaczenie producenta	15006
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" NPT cal
Opakowanie	Walizka transportowa

## Akcesoria

Ramię stykowe do Mini-Dynafite® II Oznaczenie producenta 15026	079562 15026
Ramię stykowe do Mini-Dynafite® II Oznaczenie producenta 15028	079562 15028
Ramię stykowe do Mini-Dynafite® II Oznaczenie producenta 15030	079562 15030