

Garant**Uchwyty płytek skrawających Medium / Medium-Plus, promieniowe, lewe, wielk. płytki: 06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260613 06
GTIN	4062406383152
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm. Kompatybilne z uchwytemi GARANT do uchwytów płytek skrawających (patrz str. 783).

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem GARANT Medium / Medium Plus (nr 274002).

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 30 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.T 0602

śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	30 mm
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Aksesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22