


**Garant****Uchwyty płytek skrawających Medium / Medium-Plus, promieniowe, prawe,  
wielk. płytki: 08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260612 08
GTIN	4062406383145
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm. Kompatybilne z uchwytami GARANT do uchwytów płytek skrawających (patrz str. 783).

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem GARANT Medium / Medium Plus (nr 274002).

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 40 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.T 0803

śruby mocujące: 269028 29

**Opis techniczny**

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	40 mm
wielk. płytki	8 mm
śruby mocujące	269028 29
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0803
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

---

## Aksesoria

śruby mocujące Typ 29

269028 29