

Garant**Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do podcięć promieniowych,
prawe, szerokość skrawania W: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274104 3
GTIN	4062406384333
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 (rozm. 1 do szerokości wcinania 3 mm – 6 mm oraz rozm. 2 do szerokości wcinania 8 mm) należy zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 30 mm

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	30 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

