

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do podcięć promieniowych, lewe, szerokość skrawania W: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274106 3
GTIN	4062406384357
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyty nr 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 (rozm. 1 do szerokości wcinania 3 mm – 6 mm oraz rozm. 2 do szerokości wcinania 8 mm) należy zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 30 mm

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	3 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	30 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

