

Garant**Przecinak eco wzmocnione, prawe, szerokość skrawania W: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274132 8
GTIN	4062406384500
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Uchwyty nr 273893 – 273894; 319133 20/50.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274006.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 (rozm. 1 do szerokości wcinania 3 mm – 6 mm oraz rozm. 2 do szerokości wcinania 8 mm) należy zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 80 mm

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	8 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	80 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki