



## Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu RRR Plus, 30 m, szerokość mm / liczba zębów na cal: 10/18



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	172000 10/18
GTIN	4045197253453
Klasa artykułu	16F

### Opis

#### Wykonanie:

**Uzębienie normalne** – stała podziałka zębów, **kąt natarcia 0°**, w zamkniętej kasecie z tworzywa sztucznego, końce niezgrzewane.

<B>RRR-Plus</B> ze stopowej stali narzędziowej, po 30 m w kasecie.

#### Zastosowanie:

Zalecane przede wszystkim do małych i średnich przekrojów (do cięcia o maks. przyporze 70 mm).

#### wskazówka:

- **Uzębienie zwykle dodatnie: wielk. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Uzębienie mieszane: wielk. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Grubość: 0,65 mm

### Opis techniczny

szerokość	10 mm
Grubość	0,65 mm
Atrybut nazwy produktu	30 m

długość

30 m