



Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu RRR Plus, 30 m, szerokość mm / liczba zębów na cal: 8/8



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 172000 8/8 |
| GTIN | 4045197253354 |
| Klasa artykułu | 16F |

Opis

Wykonanie:

Uzębienie normalne – stała podziałka zębów, **kąt natarcia 0°**, w zamkniętej kasecie z tworzywa sztucznego, końce niezgrzewane.

RRR-Plus ze stopowej stali narzędziowej, po 30 m w kasecie.

Zastosowanie:

Zalecane przede wszystkim do małych i średnich przekrojów (do cięcia o maks. przyporze 70 mm).

wskazówka:

- **Uzębienie zwykle dodatnie: wielk. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Uzębienie mieszane: wielk. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Grubość: 0,65 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------|---------|
| Grubość | 0,65 mm |
| szerokość | 8 mm |
| Atrybut nazwy produktu | 30 m |

długość

30 m