

**Garant****Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, HSS, dł. L / liczba zębów na cal: 400/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	171150 400/10
GTIN	4045197095183
Klasa artykułu	11R

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT** – brzeszczot z szybko tnącej stali molibdenowej **HSS (DMo5)**. Dzięki stałej i wysokiej twardości oraz bardzo dużej ciągliwości osiągnąca jest **wysoka wydajność cięcia**, tzn. krótki czas cięcia przy dużej trwałości brzeszczotu. Precyzyjne rozwarście zębów gwarantuje proste cięcie.

**wskazówka:**

**przeznaczone do pił Kasto** (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią).

**<BR/>Ważne:** należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkowania.

**Opis techniczny**

szerokość	32 mm
Grubość	2 mm
liczba zębów na cal	10
Ø otworu mocującego	8,5 mm
długość L	400 mm
uzębienie	normalna
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły maszynowej

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
--	--------------------	----------------------	----------------

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo
maksymalnie na mokro	nadaje się