



## Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym, prawe, Typ: SET07



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260390 SET07  |
| GTIN             | 4062406386191 |
| Klasa artykułu   | 29W           |

### Opis techniczny

|  |                |
|--|----------------|
| wysokość mocowania L <sub>2</sub>                          | 9 mm           |
| wysokość mocowania L <sub>2</sub>                          | 11 mm          |
| długość główki L <sub>1</sub>                              | 22,5 mm        |
| długość główki L <sub>1</sub>                              | 27,5 mm        |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub> | 12 mm          |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub> | 15,5 mm        |
| kod ISO uchwyty  | A0810H SDUCR07 |
| kod ISO uchwyty  | A1012K SDUCR07 |
| śruby mocujące   | 269028 7       |
| pasująca wymienna płytka skrawająca                        | DC.. 0702..    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Szerokość szyjki L <sub>4</sub>           | 8 mm            |
| Szerokość szyjki L <sub>4</sub>           | 10 mm           |
| długość całkowita L                       | 100 mm          |
| długość całkowita L                       | 125 mm          |
| Przesunięcie osi L <sub>3</sub>           | 6,5 mm          |
| Przesunięcie osi L <sub>3</sub>           | 9 mm            |
| rodzaj zastosowania                       | prawe           |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do<br>norma | 3×D<br>DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne                     | tak             |
| Rodzaj produktu                           | Wytaczaki       |