

**Garant****Zestawy pogłębiaczy płaskich, 6-elem., w kasecie, Typ: K****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156420 K
GTIN	4045197087997
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**Zestawienie najczęściej używanych pogłębiaczy **do śrub M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Pogłębiacze płaskie 156220 K = do otworów pod gwint

**Zawartość:**

Ø pogłębiacza × Ø czopu: po 1 szt., wielk. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
typ	K
powłoka	bez powłoki
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 373
chwyt	Kołek walcowy h9

chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	33 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	28 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	27 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	27 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		

## Akcesoria

Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint Ø zagłębienia D1 × Ø czopu D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint Ø zagłębienia D1 × Ø czopu D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint Ø zagłębienia D1 × Ø czopu D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint Ø zagłębienia D1 × Ø czopu D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint Ø zagłębienia D1 × Ø czopu D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint Ø zagłębienia D1 × Ø czopu D2 11X5 mm	156220 11X5