



## Brzeszczoty do pił mech. do Kasto, Ko-Bi3, dł. L / liczba zębów na cal: 700/4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	171650 700/4
GTIN	4045197347145
Klasa artykułu	16E

### Opis

#### Wykonanie:

**KOMET Bimetal** – wierzchołki zębów z HSS-M3, grzbiet brzeszczotu ze stali sprężynowej. Duża wydajność skrawania i posuwu. Odporne na złamanie, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

#### wskazówka:

<B>przeznaczone do pił Kasto</B> (od szerokości brzeszczotu 38 mm otwory mocujące poza osią). <BR/><B>Ważne:</B> należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej do brzeszczotów instrukcji użytkownika.

brzeszczoty **KOMET** ze stali HSS: inne wykonania, jak np. „VP 7” (kąt natarcia 7°, uzębienie Vario) i P 13 (kąt natarcia 13° – specjalnie dla stali nierdzewnych) możliwość dostawy na zamówienie, w krótkim terminie.

szerokość: 50 mm

Grubość: 2,5 mm

Ø otworu mocującego: 10,5 mm

### Opis techniczny

szerokość	50 mm
długość L	700 mm
liczba zębów na cal	4
Grubość	2,5 mm
Ø otworu mocującego	10,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	Ko-Bi3

