

**Garant****Czopy do pogłębiaczy płaskich, Ø a x Ø d: 10X17,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156620 10X17,5
GTIN	4045197088321
Klasa artykułu	11M

**Opis**

Czopy do pogłębiaczy płaskich 10X17,5 mm Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm  
pod śruby: M20  
do otworów: otw. pod gwint  
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø: 26 mm  
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø: 30 mm

**Opis techniczny**

do otworów	otw. pod gwint
Ø czopu d	17,5 mm
pod śruby	M20
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø	26 mm
odpowiednie do pogłębiaczy o Ø	30 mm
norma	DIN 1868
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski