

Honeywell
MILLER**Uprząż bezpieczeństwa H500 IC7, Typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	098186 2
GTIN	3660681064622
Klasa artykułu	09A

Opis**Wykonanie:**

Elastyczna dwupunktowa uprząż bezpieczeństwa DuraFlex® z wentylowaną poduszką na plecach i przegubem. Wszechstronna regulacja, automatyczne zamknięcia. Z **punktami mocowania** narzędzi.

Nowe uprząże bezpieczeństwa H500 mają oddychającą wyściółkę o anatomicznym i ergonomicznym kształcie. Duża swoboda ruchu i szereg inteligentnych funkcji poprawiają **długotrwałe samopoczucie** użytkownika. Maks. 140 kg. **Uprząż bezpieczeństwa H500 IC7** – zapięcie na piersi i na nodze: automatyczne szybkozłącze (pętla Cobra). Ucha z przodu: 2 x pętla na pas (mostkowa) i przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości: pętla tekstylna (grzbietowa).

Norma:

EN 361

masa: 1,51 kg

Opis techniczny

Wielkość fabryczna	2
obwód w biodrach	1000 - 1200 mm

masa	1,51 kg
Rodzaj produktu	Szelki bezpieczeństwa