

Garant**RPKT10T3MOT, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$ mm.

Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że a_p nie przekroczy 2,5 mm.

posuw f_z na ząb: 0,15 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RPKT10T3MOT

typ: stal

Opis techniczny

typ	stal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RPKT10T3MOT
Gatunek	HB7635
posuw f_z na ząb	0,15 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

