

**Garant****RPKW10T3MOT, HB7605, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212036 HART
GTIN	4062406390327
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

**Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.**

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że  $a_p$  nie przekroczy 2,5 mm.

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RPKW10T3MOT

typ: HART

**Opis techniczny**

typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RPKW10T3MOT
Gatunek	HB7605
posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

