

BENNING**Próbniki napięcia DUSPOL[®], typ urządzenia: ANALOG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473106 ANALOG
GTIN	
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Dwubiegunowy próbnik napięcia ze znakiem VDE. Obudowa o dużej odporności na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody, z gumowanymi powierzchniami chwytными.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalenie przyczyn usterek). Do profesjonalnych, wielostopniowych kontroli napięcia i biegunowości, z **możliwością dołączania obciążenia (kontrola wyłączników różnicowo-prądowych 30 mA za pomocą przycisku)**. Dopuszczone do sprawdzania napięcia w **instalacjach do 1000 V**. Nadają się do instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i pojazdów hybrydowych.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

w dostawie::

1× próbnik napięcia nr 473105 ANALOG lub DIGITAL.

1× torba do przenoszenia nr 473336 B.

Opis techniczny

zakres wskazań napięcia AC	12 - 1000 V
zakres wskazań napięcia DC	12 - 1000 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
alarm wibracyjny	tak
próbnik faz	LCD
Kalibracja	I1
kontrola kierunku pola wirującego	LCD
stopień ochrony IP	IP 65
wskaźnik	cewka wciągana (podświetl.) / LED
oznaczenie producenta	ANALOG
kontrola biegunowości	LED
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
Rodzaj produktu	Próbniki napięcia

Usługi

KalibracjaPróbniki napięcia Typ S	027120 S
Kalibracja DAKkSPróbniki napięcia Typ S	027160 S

Akcesoria

Próbniki napięciaDUSPOL® typ urządzenia ANALOG	473105 ANALOG
Torba transportowa Duspole Typ B	473336 B