



Zestaw pierścieni do wykręcania szczęk RotoRi, Typ: XL



Dane zamówienia

Numer katalogowy	315910 XL
GTIN	2050002053137
Klasa artykułu	30N

Opis

Wykonanie:

Specjalna, opatentowana konstrukcja pierścieni do wykręcania z **segmentami krzywki** umożliwia bezstopniową regulację szczęk w celu uzyskania potrzebnej średnicy. Wchodzące w skład zestawu opatentowane, elastyczne sworznie mocujące RotoFix umożliwiają dokładne wyrównanie dużych tolerancji pogłębień śrub w szczękach mocujących różnych producentów dzięki zakresowi regulacji 2 mm. Obróbka dodatkowa pogłębień śrub staje się zbędna.

Zalety:

- **Mocowanie wewnętrzne i zewnętrzne z 1 pierścieniem.**
- **Bezstopniowy zakres mocowania.**
- **Dosuw średnicy toczenia z dokładnością 1/10 mm.**
- **Niskie koszty przezbrajania dzięki sworzniom mocującym RotoFix.**
- **Duża oszczędność kosztów na szczękach mocujących.**
- **Optymalna dostępność narzędzia do toczenia.**
- **Szybkie i łatwe zakładanie.**

Zastosowanie:

Pierścienie ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości umożliwiają precyzyjne wykręcanie miękkich szczęk pod działaniem siły nacisku lub zeszlifowanie twardych szczęk mocujących. Możliwość stosowania do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego szczęk.

w dostawie::

Błaszane stojaki, sworznie klasy premium RotoFix oraz pierścienie RotoFix. 10 pierścieni, po 3 sworznie M16 / M20.

wskazówka:

Na zamówienie dostępne również do uchwytów 4- i 6-szczękowych.

Ø wewnętrzna mocowania: 195 - 315 mm

Ø zewnętrzna mocowania: 249 - 369 mm

pasuje do uchwytów tokarskich o Ø: 315 - 630 mm

pasuje do otworu fazowanego szczęki obrotowej: M16

pasuje do otworu fazowanego szczęki obrotowej: M20

Opis techniczny

Ø zewnętrzna mocowania	249 - 369 mm
Ø wewnętrzna mocowania	195 - 315 mm
pasuje do otworu fazowanego szczęki obrotowej	M16
pasuje do otworu fazowanego szczęki obrotowej	M20
pasuje do uchwytów tokarskich o Ø	315 - 630 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich